



75663774



Senzor tlačítkový 3-nás. s termostatem a sběrníc. spojkou K.5 hliník

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Rozměry

Výška 111,10 mm

Šířka 70,90 mm

Hloubka 14,35 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Matná

Příslušenství

Popisové pole Ano

Obrazovka

S displejem Ano

Texty

Funkce Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu
S funkcí ochrany ventilu

Provozní režim Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty,
ochrana proti zamrznutí/přehřátí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Měření teploty interním a/nebo externím čidlem se zprůměrováním

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano