



75663774



Tryckknapp 3-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 111,10 mm
Bredd 70,90 mm
Djup 14,35 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Aluminium
RAL-kod 9006
Material Termoplast
Ytbehandling Matt

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion
Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Avsäkring Med demonteringsskydd
Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja