



75663780



Sens. a tasti triplo + Termostato KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco e bianco pol.

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Altezza 110,80 mm
Larghezza 55,80 mm
Profondità 13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Bianco
Codice RAL 1013
Materiale Materiale termoplastico
finitura superficiale Lucido

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione Con protezione antimontaggio

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio