



75663780



Sens. a tasti triplo + Termostato KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco e bianco pol.

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

##### Serie

Altezza	110,80 mm
Larghezza	55,80 mm
Profondità	13,85 mm

##### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	8
--------------------------------	---

##### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

##### Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Lucido

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

##### Schermo

Con display	Si
-------------	----

##### Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

##### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si