



75663780



Tryckknapp, RTR display, 6 knappar, KNX, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 110,80 mm

Bredd 55,80 mm

Djup 13,85 mm

Urustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Vit

RAL-kod 1013

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostاتفunktioner
Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning