



75663785



**B.3/B.7 Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw., do ram. alu i antracyt**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Tak

**Wymiary**

Wysokość 110,80 mm

Szerokość 55,80 mm

Głębokość 13,85 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 8

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Ekran**

Z wyświetlaczem Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury  
Z funkcją ochrony zaworów

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przeegraniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali Nie