



41527106

WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klemmontage
Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Deur	Centraalplaat
Verlichting	Met controleled voor voeding/storingen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen