



FWB41D

**Coffret FFWB,univers, 4rang. 48mod. IP44 cl.II vide avec porte, 650x300x161mm**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 650 mm |
| Largeur                                    | 300 mm |
| Profondeur                                 | 165 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm   |

#### Sécurité

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Classe de protection (IP) | IP44                 |
| Classe de protection      | Classe II            |
| Type de verrouillage      | Fermeture à 3-points |
| Résistance aux chocs IK   | IK09                 |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage sur                 | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non        |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 4 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

### Photos | dessins

