



FWB42S

Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 96мод.(2x48)

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

Обладнання

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість рейок            | 8 |
| Кількість рядів щита       | 4 |
| Кількість секцій по ширині | 2 |

Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 96 |
|-------------------|----|

Розміри

|                  |        |
|------------------|--------|
| Висота           | 650 mm |
| Ширина           | 550 mm |
| Глибина          | 165 mm |
| Вбудована висота | 650 mm |
| Вбудована ширина | 550 mm |

Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

Розміри

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Вбудована глибина | 161 mm |
|-------------------|--------|

Кришка, дверцята

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість замків | 1 |
|------------------|---|

Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 24 |
|------------------------------|----|

Під'єднання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість вхідних кабелів | 8 |
|---------------------------|---|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK09   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44   |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C |

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|