



HXE051H

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 3P 24VDC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	0,70 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,70 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	0 - 0 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

Funkcje

Zwłoczny	Tak
----------	-----