



FWB44S

Щит Unipers IP44/II 650x1050x161мм 192мод.(4x48)

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

| | |
|--|--------------------|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

Обладнання

| | |
|-------------------------------|-----|
| Кількість рейок | 16 |
| Кількість рядів щита | 4 |
| Кількість секцій по ширині | 4 |
| Із замком | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Так |

Ємність

| | |
|-------------------|-----|
| Кількість модулів | 192 |
|-------------------|-----|

Функції

| | |
|-------------------------------|-----|
| Має захист головного вимикача | Ні |
| З вводами для трубопроводів | Так |

Розміри

| | |
|------------------|---------|
| Висота | 650 mm |
| Ширина | 1050 mm |
| Глибина | 165 mm |
| Вбудована висота | 650 mm |
| Вбудована ширина | 1050 mm |

Кришка, дверцята

| | |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 2 |
|-----------------------|---|

Розміри

| | |
|-------------------|--------|
| Вбудована глибина | 161 mm |
|-------------------|--------|

Кришка, дверцята

| | |
|------------------|---|
| Кількість замків | 1 |
|------------------|---|

Розміри

| | |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 48 |
|------------------------------|----|

Кришка, дверцята

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Тип ручки | Відкидна ручка із затискним пристроєм |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |

Під'єднання

| | |
|---------------------------|----|
| Кількість вхідних кабелів | 16 |
|---------------------------|----|

Підключення

| | |
|-------------|--------------------|
| Тип монтажу | Поверхневий монтаж |
|-------------|--------------------|

Матеріали

| | |
|----------|--------------|
| Матеріал | Сталь |
| Код RAL | 9010 |
| Colour | Чистий білий |

Обладнання

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Має клемну колодку для заземлення | Так |
| Має монтажну пластину | Ні |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Клас захисту | Клас ізоляції II |
| Ударостійкість ІК | ІК09 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44 |
| Тип блокування | Засувний замок Без замка |
| Випробування розжареним дротом | 750 °C |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|