



LFR701209010T2

**Goulotte flexible LFR 7x12mm en PVC blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	7 mm
Largeur	12 mm
Longueur	20000 mm
Section intérieure / utile	84 - 84 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

**Photos | dessins**

