



LFR701209010T2

Minikanal LFR 7x12, PVC, självhäftande tejp, rulle om 20 meter, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	7 mm
Bredd	12 mm
Längd	20000 mm
Inre area	84 - 84 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0
---------------------------------------------------------	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
------------------------------------------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

