



10233609

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΝΟΧ/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	3
Αριθμός στοιχείων	3

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Βουρτσισμένο

Διαστάσεις

Ύψος	95 mm
Πλάτος	232 mm
Βάθος	9,60 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια
---------------------------	-----------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικκτήρα
---------------------	----------------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι