



FR61E

Armoire, univers, IP55, classe de protection I, 950x300x275mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre rangées	6
----------------	---

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----