



FR61E

Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 950 mm bredd 300 mm.

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|----------------------------|---------|
| Höjd | 950 mm |
| Bredd | 300 mm |
| Djup | 275 mm |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 mm |

Säkerhet

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass I |
| Låstyp | Utan lås |
| Slagtålighet IK | IK10 |

Utrustning

| | |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 2 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Montering | Väggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |

Material

| | |
|------------|----------------|
| Färg | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035 |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material | Stål |

Utrustning

| | |
|-------------|---|
| Antal rader | 6 |
|-------------|---|

Material

| | |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|-----------|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 1 |
| Dörr/lock transparent | Nej |
| Dörrtyp skåp | Enkeldörr |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|-------|
| Märkström | 800 A |
|-----------|-------|

Spänning

| | |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|