



FU32AN

**Coffret, NewVegaD, 687x550x182mm, encastré 3 rangées, dont 2 à compléter**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Adapté à un usage extérieur | Non      |
| Montage sur                 | Encastré |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 3   |
| Nombre de rangées         | 3   |
| Nombre de travée de large | 2   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 72 |
|-------------------|----|

#### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hauteur               | 687 mm |
| Largeur               | 600 mm |
| Profondeur            | 182 mm |
| Largeur de montage    | 550 mm |
| Profondeur de montage | 110 mm |
| Largeur en modules    | 24     |

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Code RAL | 9010               |
| Couleur  | Blanc pur          |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe II    |
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|