



FU32BN

NewVegaD inbouwverdeelkast 687x550x150, 3 rijen 72 mod. met volle deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	72
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	687 mm
Breedte	600 mm
Diepte	150 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	550 mm
Inbouwdiepte	150 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----