



FU32DN

Caja de distribución empotrable vegaD,3 filas,72M,687x600x150mm sin puerta

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

**Equipo**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 3  |
| Número de filas                   | 3  |
| Número de sección en anchura      | 2  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

**Capacidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

**Dimensiones**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 687 mm |
| Anchura                     | 600 mm |
| Profundidad                 | 150 mm |
| Anchura de instalación      | 550 mm |
| Profundidad del montaje     | 110 mm |
| Número de unidades en ancho | 24     |

**Tapa, puerta**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| La puerta/cubierta es transparente | No            |
| Tipo de puerta de armario          | Puerta simple |

**Conexión**

|   |   |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|---|---|

**Materiales**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Código RAL | 9010              |
| Colour     | Blanco puro       |

**Equipo**

|   |    |
|---|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje                      | No |

**Seguridad**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II |
| Resistencia al impacto IK           | IK07                    |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP30                    |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo             |

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|