



FU32DN

### Caja de distribución empotrable vegaD,3 filas,72M,687x600x150mm sin puerta

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

##### Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

##### Capacidad

Número de módulos	72
-------------------	----

##### Dimensiones

Altura	687 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	150 mm
Anchura de instalación	550 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	24

##### Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

##### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

##### Materiales

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

##### Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

##### Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----