



FU32DN

vega D enc. completo a.687, 72M

#### Características técnicas

##### Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

##### Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	3
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

##### Capacidade

Número de módulos	72
-------------------	----

##### Dimensões

Altura	687 mm
Largura	600 mm
Profundidade	150 mm
Largura incorporada	550 mm
Profundidade da montagem	110 mm
Número de unidades de largura	24

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Conexão

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

##### Materiais

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

##### Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----