



FR62E



**Verdeler, Univers IP55, klasse I, 950x550x275 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	950 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	6
----------------------	---

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

**Spanning**

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----