



FR63S

Univ. IP55 a.950 l.800 p.275

**Características técnicas****Dimensões**

Altura	950 mm
Largura	800 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	6

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	6
-----------------	---

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Tensão**

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----