



FU32GN

Quadro da incasso da equipaggiare IP41 H687 72 moduli vegaD

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	687 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	182 mm
Spessore dei fianchi	1 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Resistenza agli urti IK	IK07

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	2
Numero di aperture della flangia	2

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo Plastica

Equipaggiamento

Numero di file	3
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----