



LF6006089016

## TEHALIT LF TAY 60x60

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	60 mm
Πλάτος	57 mm
Μέτρηση α	170 mm

#### Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος	Μορφοποιημένο
--------------------------------	---------------

#### Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

#### Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

#### Ρύθμιση

Επικάλυψη	Όχι
-----------	-----

#### Κατάλληλο για

LF 60x60

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

