



ESC340

**Contacteur 40A, 3F, 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contacts	3F
------------------	----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	40 A
Courant assigné d'emploi en AC3	25 A

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Usage**

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	11,10 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

**Raccordement**

Nombre de contacts	3
--------------------	---

**Equipement**

Nombre de contacts NO	3
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui