



M2024

**Cloison pour LFF profondeur : 40**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Equipement**

Fixation au mur de séparation	Fixation par encliquetage
-------------------------------	---------------------------

**Adapté à**

Colonette 45 / Colonne 45 / LFF 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

