



M2024

Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Adapté à

Colonette 45 / Colonne 45 / LFF 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110
--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui