



M2024

Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 2000 mm |

Matières

| | |
|------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Gris clair |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de montage | Montage à clipser |
|-----------------|-------------------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Type de montage partition | Montage à clipser |
|---------------------------|-------------------|

Adapté à

Colonette 45 / Colonne 45 / Colonne mobile 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

