



M2024

Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Adapté à

Colonette 45 / Colonne 45 / Colonne mobile 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui