



M2024

LF, scheidingschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Uitrusting

Montagewijze scheidingswand	Opklikbare montage
-----------------------------	--------------------

Geschikt voor

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Mobiele zuil 45 / Plafondzuil 45 / Vloerzuil 45

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

