



M2024

Tabique separador, en PVC, para canales LF de 40 mm de altura

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|          |         |
|----------|---------|
| Altura   | 40 mm   |
| Longitud | 2000 mm |

**Materiales**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Material    | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento             |
| Colour      | Gris claro                  |

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 60 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conectividad**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje encajable a presión |
|-----------------|-----------------------------|

**Características técnicas**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| LF 40x60 / LFF 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Poste de techo 45 |
|-------------------------------------------------------------------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |