



M2024

### tehalit.LF Przegroda H40mm

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	40 mm
Długość	2000 mm

##### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Jasnoszary

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

##### Sprzęt

Typ montażu przegrody	Mocowanie na zatrzask
-----------------------	-----------------------

##### Odpowiednie do

Kolumna elektroinstalacyjna serii 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

#### Ilustracje | Rysunki

