



M2024

tehaliit.LF Przegroda H40mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	40 mm
Długość	2000 mm

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Jasnoszary

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Odpowiednie do

Kolumna elektroinstalacyjna serii 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

