



M2024

**LF, scheidingsshot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	40 mm
Lengte	2000 mm

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klemverbinding
---------------	----------------

**Samenstelling**

Montagewijze scheidingswand	Klemverbinding
-----------------------------	----------------

**Geschikt voor**

Ceiling Pole 45 / Floor Pole 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / Mobile Pole 45

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

