



M2024

LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemverbinding
---------------	----------------

Geschikt voor

Ceiling Pole 45 / Floor Pole 45 / LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / Mobile Pole 45
--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

