



M2024

**Pregrada za LF/LFE, visina 40mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	40 mm
Dužina	2000 mm

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Svijetlo siva

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

**Oprema**

Vrsta montaže particije	Montaža na kopčanje
-------------------------	---------------------

**Pogodno za**

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Podni stub 45

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

