



M2024

Pregrada za LF/LFE, visina 40mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Dužina	2000 mm

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Svijetlo siva

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Vrsta montaže	Snapp-on montaža
---------------	------------------

Pogodno za

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Podni stub 45

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da