



M2024

Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Délka	2000 mm

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Světle šedá

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Vhodné pro

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Mobilní tyč 45 / Podlahová tyč 45 / Stropní tyč 45

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano