



M2024

TEHALIT LFF ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ LF&LFF x40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Μήκος	2000 mm

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Snap-on τοποθέτηση
-----------------	--------------------

Εξοπλισμός

Διαχωριστικό τύπου τοποθέτησης	Snap-on τοποθέτηση
--------------------------------	--------------------

Κατάλληλο για

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFF 40x90 / LFF 40x110 / Πόλος δαπέδου 45 / Πόλος οροφής 45
---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

