



M2024

Mellanvägg LF, 40mm, 2 m, PVC, ljusgrå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Längd	2000 mm

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Ljusgrå

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Typ av montering	Snabbanslutning
------------------	-----------------

Utrustning

Typ av montering skiljevägg	Snabbanslutning
-----------------------------	-----------------

Lämplig för

LF 40x60 / LF 40x90 / LF 40x110 / LFE 40x60

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

