



M2026

Cloison pour LFF Ht: 60mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Adapté à

BRP 65x100 / BRP 65x130 / BRP 65x170 / BRP 65x210 / LF 60x60 / LF 60x90 / LF 60x110 / LF 60x150 / LF 60x190 / LF 60x230 / LFE 60x110 / LFF 60x90 / LFF 60x110

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui