



M2026

LF, scheidingsshot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Uitrusting

Montagewijze scheidingswand	Opklikbare montage
-----------------------------	--------------------

Geschikt voor

BRP 65x100 / BRP 65x130 / BRP 65x170 / BRP 65x210 / LF 60x60 / LF 60x90 / LF 60x110 / LF 60x150 / LF 60x190 / LF 60x230 / LFE 60x110 / LFF 60x90 / LFF 60x110

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

