



M2026

### tehalit.LF Przegroda H60mm

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	60 mm
Długość	2000 mm

##### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Jasnoszary

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

##### Sprzęt

Typ montażu przegrody	Mocowanie na zatrzask
-----------------------	-----------------------

##### Odpowiednie do

BRP 65x100 / BRP 65x130 / BRP 65x170 / BRP 65x210 / LF 60x60 / LF 60x90 / LF 60x110 / LF 60x150 / LF 60x190 / LF 60x230 / LFE 60x110 / LFF 60x90 / LFF 60x110

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

#### Ilustracje | Rysunki

