



M2026

**LF, scheidingsshot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

**Samenstelling**

Montagewijze scheidingswand	Klemverbinding
-----------------------------	----------------

**Geschikt voor**

LF 60x60 / LF 60x90 / LF 60x110 / LF 60x150 / LF 60x190 / LF 60x230 / LFE 60x110

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

