



M2026

**Radjelni zid, LF, visina 60mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 60 mm   |
| Dužina | 2000 mm |

**Materijali**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| Boja      | Svijetlo siva         |

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Uklopna montaža |
|---------------|-----------------|

**Oprema**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Vrsta montaže particije | Montaža na kopčanje |
|-------------------------|---------------------|

**Pogodno za**

BRP 65x100 / BRP 65x130 / BRP 65x170 / BRP 65x210 / LF 60x60 / LF 60x110 / LF 60x150 / LF 60x190 / LF 60x230 / LFF 60x90 / LFF 60x110

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

**Ilustracije / crteži**

