



FD22BN

**Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie, 2 rangées, 48 modules, porte pleine**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur No

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Equipement**

Nombre de rails 2

Nombre de rangées 2

Avec fermeture No

Dispose d'un bornier neutre No

**Capacité**

Nombre de modules 48

**Dimensions**

Hauteur 450 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 1

**Dimensions**

Largeur en modules 24

**Plastron, porte**

Type de poignée Loquet rabattable

Porte transparente No

Type de porte Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Matières**

Matière Métal  
PVC

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage No

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP41

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui