



FD22BN

NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
------------------	---

Aantal rijen	2
--------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	48
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	450 mm
--------	--------

Breedte	550 mm
---------	--------

Diepte	193 mm
--------	--------

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	1
---------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
-----------------	-------------------------

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

RAL-kleur	9010
-----------	------

Kleur	Helderwit
-------	-----------

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
--------------------	-------------------

Slagvastheid IK	IK08
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----