



FD22MN

VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	450 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	193 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
------------------------------------	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	2
----------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----