



VZ133N

## Transparent dörr för VH36NN/VU36NN

### Tekniska egenskaper

#### Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp	Infälld montering Hålväggsmonterad
--------------------------	---------------------------------------

#### Dimensioner

Höjd	570,50 mm
Bredd	288 mm
Djup	36 mm

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

#### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

#### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

#### Utrustning

Antal rader	3
-------------	---

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----